

**Garant**
**eco-Steckschwert verstärkt, rechts, Schwerthöhe h5 / Stechbreite w: 26/3Lmm**


## Bestelldaten

Bestellnummer	273854 26/3L
GTIN	4045197989178
Artikelklasse	21W

## Beschreibung

### Ausführung:

Mit eco-Kühlung direkt an der Schneide und zusätzlicher Freiflächenkühlung.  
Mit Kühlmittelübergabe für Aufnahmen anderer Hersteller.

### Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279920 ist separat zu bestellen.

### Hinweis:

Konstruktionsbedingt nicht kompatibel mit EWS-Aufnahmen Nr. 319148 und 319149.  
Der Montageschlüssel Nr. 279920 ist separat zu bestellen. Ab 19,5 mm Stechtiefe kommt die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Dabei kann es zu Riefenbildung kommen. Bei Bedarf einschneidige Stechdrehtplatten Nr. 273656 – 273670 verwenden.

## Technische Beschreibung

Höhe h <sub>1</sub>	21,4 mm
für maximalen Werkstück-Ø	90 mm
Schwerthöhe h <sub>5</sub>	26 mm
Serie	Eco
Gesamtlänge L	96 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
axiales Stechen möglich	nein

Produktart

Steckschwert