

Garant
eco-Steckschwert, neutral, Typ: 26/2mm

Bestelldaten

Bestellnummer	273856 26/2
GTIN	4045197989338
Artikelklasse	21W

Beschreibung
Ausführung:

Mit eco-Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.
Mit Kühlmittelübergabe für Aufnahmen anderer Hersteller (z. B. EWS).

Verwendung:

Für tiefe Nuten und zum Abstechen von großen Durchmessern.

Passend für:

Halter Nr. 273893; 273894; 274095; 274097 oder VDI-Halter Nr. 319132 – 319133.

Ersatzteil:

Verschlussschraube Nr. 279828 1.

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279920 ist separat zu bestellen.

Hinweis:

Ab 19,5 mm Stechtiefe (bis Stechbreite 3 mm) bzw. ab 24,5 mm Stechtiefe (ab Stechbreite 4 mm) kommt die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Dabei kann es zu Riefenbildung kommen. Bei Bedarf einschneidige Stechdrehtplatten Nr. 273656 – 273670 verwenden.

Technische Beschreibung

Höhe h_1	21,4 mm
Stechbreite w	2 mm
für maximalen Werkstück- \varnothing	60 mm
Serie	Eco
Schwerthöhe h_5	26 mm

Gesamtlänge L	120 mm
Einsatzart	neutral
Innenkühlung	ja
axiales Stechen möglich	nein
Produktart	Stechschwert