

**Garant****eco-Steckschwert, neutral, Typ: 32/4mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 273856 32/4   |
| GTIN          | 4045197989376 |
| Artikelklasse | 21W           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Mit eco-Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.  
Mit Kühlmittelübergabe für Aufnahmen anderer Hersteller (z. B. EWS).

**Verwendung:**

Für tiefe Nuten und zum Abstechen von großen Durchmessern.

**Passend für:**

Halter Nr. 273893; 273894; 274095; 274097 oder VDI-Halter Nr. 319132 – 319133.

**Ersatzteil:**

Verschlussschraube Nr. 279828 1.

**Achtung:**

Der Montageschlüssel Nr. 279920 ist separat zu bestellen.

**Hinweis:**

Ab 19,5 mm Stechtiefe (bis Stechbreite 3 mm) bzw. ab 24,5 mm Stechtiefe (ab Stechbreite 4 mm) kommt die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Dabei kann es zu Riefenbildung kommen. Bei Bedarf einschneidige Stechdrehtplatten Nr. 273656 – 273670 verwenden.

**Technische Beschreibung**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| für maximalen Werkstück-Ø | 110 mm |
| Schwerthöhe $h_5$         | 32 mm  |
| Stechbreite $w$           | 4 mm   |
| Höhe $h_1$                | 25 mm  |
| Serie                     | Eco    |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Gesamtlänge L           | 150 mm       |
| Einsatzart              | neutral      |
| Innenkühlung            | ja           |
| axiales Stechen möglich | nein         |
| Produktart              | Stechschwert |