

Regalwanne verzinkt, mit Gitterrost, passend für Holmlänge (mm) / Auffangvolumen (l): 2700/240



Bestelldaten

Bestellnummer	983005 2700/240
GTIN	4052462030824
Artikelklasse	96U

Beschreibung

Ausführung:

Aus 3 mm Stahlblech. Unterfahrhöhe 100 mm.
Feuerverzinkt nach EN ISO 1461.
Mit verzinktem Gitterrost.

Verwendung:

Zur sicheren Lagerung und zum Abfüllen von Fässern. Für **entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1 – 3**, sowie **gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 – 4**.

Norm:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Passend für:

Palettenregale der Tiefe 1100 mm. Für Palettenregale Nr. 991202 – 991227 geeignet.

Technische Beschreibung

passend für Holmlänge	2700 mm
Auffangvolumen	240 l
Tiefe	1300 mm
Gewicht	200 kg
Höhe	210 mm
Breite	2650 mm
Flächenlast	1000 kg/m ²

Materialstärke	3 mm
Material	verzinkt
Lagerung	Lagerung umweltschädlicher Stoffe
Lagerung	Lagerung entzündbarer Stoffe erlaubt
Lagerung	Lagerung ätzender Stoffe verboten
Lagerung	Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3
Produktart	Regalwanne