

Garant
eco-Steckschwert verstärkt, links, Schwerthöhe h5 / Stechbreite w: 32/3Lmm


Bestelldaten

Bestellnummer	273855 32/3L
GTIN	4045197989321
Artikelklasse	21W

Beschreibung

Ausführung:

Mit eco-Kühlung direkt an der Schneide und zusätzlicher Freiflächenkühlung.
Mit Kühlmittelübergabe für Aufnahmen anderer Hersteller.

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279920 ist separat zu bestellen.

Hinweis:

Konstruktionsbedingt nicht kompatibel mit EWS-Aufnahmen Nr. 319148 und 319149.
Der Montageschlüssel Nr. 279920 ist separat zu bestellen. Ab 19,5 mm Stechtiefe kommt die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Dabei kann es zu Riefenbildung kommen. Bei Bedarf einschneidige Stehdrehplatten Nr. 273656 – 273670 verwenden.

Technische Beschreibung

Schwerthöhe h ₅	32 mm
für maximalen Werkstück-Ø	90 mm
Serie	Eco
Höhe h ₁	25 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
axiales Stechen möglich	nein

Produktart

Steckschwert