

Regalwanne lackiert, mit Gitterrost, passend für Holmlänge (mm) / Auffangvolumen (l): 2700/240



Bestelldaten

Bestellnummer	983015 2700/240
GTIN	2050001937674
Artikelklasse	96U

Beschreibung

Ausführung:

Aus 3 mm Stahlblech. Unterfahrhöhe 100 mm.
Mit verzinktem Gitterrost.

Verwendung:

Zur sicheren Lagerung und zum Abfüllen von Fässern. Für **entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1 – 3**, sowie **gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 – 4**.

Norm:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Passend für:

Palettenregale der Tiefe 1100 mm. Für Palettenregale Nr. 991202 – 991227 geeignet.

Lackierung:

Standardmäßig lichtblau RAL 5012.

Technische Beschreibung

Breite	2650 mm
Tiefe	1300 mm
Auffangvolumen	240 l
Gewicht	190 kg
Höhe	210 mm

passend für Holmlänge	2700 mm
Flächenlast	1000 kg/m ²
Materialstärke	3 mm
Farbauswahl	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Lagerung	Lagerung ätzender Stoffe verboten
Lagerung	Lagerung entzündbarer Stoffe erlaubt
Lagerung	Lagerung umweltschädlicher Stoffe
Lagerung	Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3
Produktart	Regalwanne