

**Profilwanne verzinkt, Anzahl Fässer×Fassinhalt (Liter) / Typ: 2X200****Bestelldaten**

Bestellnummer	984000 2X200
GTIN	4052462022911
Artikelklasse	96U

**Beschreibung****Ausführung:**

Aus 2-mm-Stahlblech. Unterfahrhöhe 100 mm. Profile als Standfläche. Stapelbar. Feuerverzinkt nach EN ISO 1461.

**Verwendung:**

Zur Lagerung und zum Abfüllen von 200-l-Fässern. Auch mit 60-l-Fässern kombinierbar. Für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 – 4 sowie gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1 – 4.

**Hinweis:**

**Ohne Zulassung für Deutschland (Export-Ausführung).** Keine Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste A, Teil 1 DIBt, Berlin. **Bitte beachten Sie die für Ihr Land spezifischen Vorschriften.**

Lagerung: Lagerung entzündbarer Stoffe erlaubt

Auffangvolumen: 245 l

Höhe: 360 mm

Breite: 1200 mm

Tiefe: 800 mm

Lagerkapazität Fässer 200 Liter: 2

Tragfähigkeit: 480 kg

**Technische Beschreibung**

Gewicht	52 kg
Höhe	360 mm
Fassinhalt	200 l
Lagerkapazität Fässer 200 Liter	2
Tiefe	800 mm
Anzahl Fässer	2
Breite	1200 mm
Auffangvolumen	245 l
Tragfähigkeit	480 kg
Materialstärke	2 mm
Lagerung	Lagerung umweltschädlicher Stoffe
Lagerung	Lagerung entzündbarer Stoffe erlaubt
Produktart	Auffangwanne