

## Regalwanne lackiert, mit Gitterrost, passend für Holmlänge (mm) / Auffangvolumen (l): 2700/1000



### Bestelldaten

Bestellnummer	983015 2700/1000
GTIN	2050001937681
Artikelklasse	96U

### Beschreibung

#### Ausführung:

Aus 3 mm Stahlblech. Unterfahrhöhe 100 mm.

Mit verzinktem Gitterrost.

#### Verwendung:

Zur sicheren Lagerung und zum Abfüllen von Fässern. Für **entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1 – 3**, sowie **gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 – 4**.

#### Norm:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

#### Passend für:

Palettenregale der Tiefe 1100 mm. Für Palettenregale Nr. 991202 – 991227 geeignet.

#### Lackierung:

**Standardmäßig lichtblau RAL 5012.**

### Technische Beschreibung

Auffangvolumen	1000 l
Höhe	435 mm
Breite	2650 mm
passend für Holmlänge	2700 mm
Gewicht	226 kg
Tiefe	1300 mm

Flächenlast	1000 kg/m <sup>2</sup>
Materialstärke	3 mm
Farbauswahl	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Lagerung	Lagerung ätzender Stoffe verboten
Lagerung	Lagerung entzündbarer Stoffe erlaubt
Lagerung	Lagerung umweltschädlicher Stoffe
Lagerung	Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3
Produktart	Regalwanne