

Profilwanne verzinkt, Anzahl Fässer×Fassinhalt (Liter) / Typ: 4X200



Bestelldaten

Bestellnummer	984000 4X200
GTIN	4052462022966
Artikelklasse	96U

Beschreibung

Ausführung:

Aus 2-mm-Stahlblech. Unterfahrhöhe 100 mm. Profile als Standfläche. Stapelbar. Feuerverzinkt nach EN ISO 1461.

Verwendung:

Zur Lagerung und zum Abfüllen von 200-l-Fässern. Auch mit 60-l-Fässern kombinierbar. Für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 – 4 sowie gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1 – 4.

Hinweis:

Ohne Zulassung für Deutschland (Export-Ausführung). Keine Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste A, Teil 1 DIBt, Berlin. **Bitte beachten Sie die für Ihr Land spezifischen Vorschriften.**

Lagerung: Lagerung entzündbarer Stoffe erlaubt

Auffangvolumen: 261 l

Höhe: 285 mm

Breite: 1200 mm

Tiefe: 1200 mm

Lagerkapazität Fässer 200 Liter: 4

Tragfähigkeit: 960 kg

Technische Beschreibung

Tiefe	1200 mm
Fassinhalt	200 l
Höhe	285 mm
Anzahl Fässer	4
Breite	1200 mm
Auffangvolumen	261 l
Lagerkapazität Fässer 200 Liter	4
Gewicht	63 kg
Tragfähigkeit	960 kg
Materialstärke	2 mm
Lagerung	Lagerung umweltschädlicher Stoffe
Lagerung	Lagerung entzündbarer Stoffe erlaubt
Produktart	Auffangwanne