

## Sicherheits-Holzlaufrost ohne Abschrägung, ohne Anlaufprofil, Breite 80 cm, Laufrost Länge: 150cm



### Bestelldaten

Bestellnummer	964850 150
GTIN	4047482057081
Artikelklasse	96C

### Beschreibung

#### Ausführung:

Sicherheits-Holzlaufroste aus stabilen, gerieften Buchenholzleisten. **Material:** Kammergetrocknete **Buchenholzleisten** sind mit mindestens 3 Stahlseilen sicher verbunden. Der Verschluss an den Enden besteht aus Messing Gewindebolzen mit Innen-Sechskant-Schrauben. **Elastische Gummifüße** verhindern ein Wegrutschen des Holzrostes und sichern hohen Gehkomfort. **Beständigkeit** gegen die meisten Öle und Chemikalien. **Höhe:** ca. 35 mm. **Gewicht:** ca. 13 kg/m<sup>2</sup>. Mögliche **Rostbreiten:** 80, 100, 120, 150 cm. Mögliche **Rostlängen:** Alle gewünschten Längen lieferbar (Handhabungsgrenzen beachten). Reinigung: Holzrost aufrollen.

### Technische Beschreibung

Laufrost Höhe	35 mm
Abschrägung	ohne
Beständigkeit	gegen die meisten Öle und Säuren
Material	Buchenholzleisten
Gewicht	12,6 kg

Anlaufprofil	ohne
Laufrost Länge	150 cm
Herstellerbezeichnung	Diamond Stat™
Produktnameattribut	Breite 80 cm
Laufrost Breite	80 cm
Produktart	Holzlaufrost