

Arbeitsplatzmatte 100 % Nitrilgummi schwer entflammbar, schwarz



Bestelldaten

Bestellnummer	964567
GTIN	662641780248
Artikelklasse	96C

Beschreibung

Ausführung:

100% Nitrilgummi-Mischung, **ölfest**.

Schwer entflammbar (geeignet für Schweißarbeitsplätze).

Getestet auf Entflammbarkeit Klasse Bfl-S1 nach DINEN13501 und Klasse1 nach ASTM E648-03 (NFPA253).

Beschreibung:

- **Industrie-Arbeitsplatzmatte mit geschlossener Anti-Rutsch-Oberfläche.**
- **19 mm dickes Material bietet hohen ergonomischen Nutzen und Anti-Ermüdungseffekt.**
- **Flexibles Stecksystem Fliese 91×91 cm, ermöglicht optimale Anpassung an Gegebenheiten vor Ort.**
- **Flexible Kantenlösung ermöglicht Außen- und Innenecken.**
- **Rutschfestigkeit R9 nach DIN 51130 und BGR 181. Aus nahezu unverwüstlichem Gummi.**
- **Silikonfrei, daher für Lackierereien geeignet. Resistent gegen die meisten Chemikalien und gegen extreme Temperaturen.**

Hinweis:

Passende Kantenleisten unter Nr. 964577 und 964578 jeweils Gr. 0 und 1.

Bei starker Funkenbelastung für gute Belüftung sorgen.

Technische Beschreibung

Breite	91 cm
steckbar	ja
Stärke	19 mm

silikonfrei	ja
Material	Nitrilgummi
Oberfläche	Anti-Rutsch-Oberfläche
Länge	91 cm
Gewicht	12,7 kg
mit Sicherheitskanten	erweiterbar
Rutschfestigkeit nach DIN 51130, BGR 181	R9
Steh-Komfort	Anti-Rutsch
Steh-Komfort	Isolierung (Temperatur)
Steh-Komfort	Anti-Ermüdung
Stoßschutz	Fußboden
Materialeigenschaft	ölfest
Materialeigenschaft	schwer entflammbar
Farbe	schwarz
Produktart	Arbeitsplatzmatte