

Sicherheits-Holzlaufrost ohne Abschrägung, ohne Anlaufprofil, Breite 80 cm, Laufrost Länge: 200cm



Bestelldaten

Bestellnummer	964850 200
GTIN	4047482057098
Artikelklasse	96C

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheits-Holzlaufroste aus stabilen, gerieften Buchenholzleisten. **Material:** Kammergetrocknete **Buchenholzleisten** sind mit mindestens 3 Stahlseilen sicher verbunden. Der Verschluss an den Enden besteht aus Messing Gewindebolzen mit Innen-Sechskant-Schrauben. **Elastische Gummifüße** verhindern ein Wegrutschen des Holzrostes und sichern hohen Gehkomfort. **Beständigkeit** gegen die meisten Öle und Chemikalien. **Höhe:** ca. 35 mm. **Gewicht:** ca. 13 kg/m². Mögliche **Rostbreiten:** 80, 100, 120, 150 cm. Mögliche **Rostlängen:** Alle gewünschten Längen lieferbar (Handhabungsgrenzen beachten). Reinigung: Holzrost aufrollen.

Technische Beschreibung

Anlaufprofil	ohne
Gewicht	16,8 kg
Abschrägung	ohne
Beständigkeit	gegen die meisten Öle und Säuren
Laufrost Höhe	35 mm

Laufrost Länge	200 cm
Material	Buchenholzleisten
Herstellerbezeichnung	Diamond Stat™
Produktnameattribut	Breite 80 cm
Laufrost Breite	80 cm
Produktart	Holzlaufrost