

## Sicherheits-Holzlaufrost mit 2fachem Anlaufprofil / Breitseiten, Breite 80 cm, Laufrost Länge: 150cm



### Bestelldaten

Bestellnummer	964851 150
GTIN	4047482094796
Artikelklasse	96C

### Beschreibung

#### Ausführung:

Sicherheits-Holzlaufroste aus stabilen, gerieften Buchenholzleisten. **Material:** Kammergetrocknete **Buchenholzleisten** sind mit mindestens 3 Stahlseilen sicher verbunden. Der Verschluss an den Enden besteht aus Messing Gewindebolzen mit Innen-Sechskant-Schrauben. **Elastische GummifüÙe** verhindern ein Wegrutschen des Holzrostes und sichern hohen Gehkomfort. **Beständigkeit** gegen die meisten Öle und Chemikalien. **Höhe:** ca. 35 mm. **Gewicht:** ca. 13 kg/m<sup>2</sup>. Mögliche **Rostbreiten:** 80, 100, 120, 150 cm. Mögliche **Rostlängen:** Alle gewünschten Längen lieferbar (Handhabungsgrenzen beachten). Reinigung: Holzrost aufrollen.

#### Anlaufprofil:

Zusätzliche Abschrägung an den Laufrost-**Breitseiten**.

### Technische Beschreibung

Anlaufprofil	2-seitig
Laufrost Länge	150 cm
Gewicht	12,6 kg
Material	Buchenholzleisten
Beständigkeit	gegen die meisten Öle und Säuren
Laufrost Höhe	35 mm
Abschrägung	ohne
Herstellerbezeichnung	Holzlaufrost
Produktnamensattribut	Breite 80 cm

Laufrost Breite	80 cm
Produktart	Holzlaufrost