

Sicherheits-Holzlaufrost mit 2fachem Anlaufprofil / Breitseiten, Breite 80 cm, Laufrost Länge: 200cm



Bestelldaten

Bestellnummer	964851 200
GTIN	4047482094789
Artikelklasse	96C

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheits-Holzlaufroste aus stabilen, gerieften Buchenholzleisten. **Material:** Kammergetrocknete **Buchenholzleisten** sind mit mindestens 3 Stahlseilen sicher verbunden. Der Verschluss an den Enden besteht aus Messing Gewindebolzen mit Innen-Sechskant-Schrauben. **Elastische Gummifüße** verhindern ein Wegrutschen des Holzrostes und sichern hohen Gehkomfort. **Beständigkeit** gegen die meisten Öle und Chemikalien. **Höhe:** ca. 35 mm. **Gewicht:** ca. 13 kg/m². Mögliche **Rostbreiten:** 80, 100, 120, 150 cm. Mögliche **Rostlängen:** Alle gewünschten Längen lieferbar (Handhabungsgrenzen beachten). Reinigung: Holzrost aufrollen.

Anlaufprofil:

Zusätzliche Abschrägung an den Laufrost-**Breitseiten**.

Technische Beschreibung

Anlaufprofil	2-seitig
Gewicht	16,8 kg
Laufrost Länge	200 cm
Material	Buchenholzleisten
Beständigkeit	gegen die meisten Öle und Säuren
Laufrost Höhe	35 mm
Abschrägung	ohne
Herstellerbezeichnung	Holzlaufrost
Produktnamensattribut	Breite 80 cm

Laufrost Breite	80 cm
Produktart	Holzlaufrost