

Weitspann-Grundregal, Tiefe 1000 mm, Höhe / Fachboden Breite: 2500/2500mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|------------------|
| Bestellnummer | 990970 2500/2500 |
| GTIN | 4004514226020 |
| Artikelklasse | 960 |

Beschreibung

Ausführung:

Fachwerk verzinkt. Wahlweise mit verzinkten 25 mm Stahlpaneelen oder Spanplatten. Unterschiedliche Holmtypen je nach benötigter Fachlast (Traversenhöhe 55 – 85 mm). Schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Holme Typ ZG. **Fachlast** maximal 1050 kg, **Feldlast** maximal 3500 kg.

Beschreibung:

Aufbaumaße:

Nennlänge + Anzahl der Ständer × 57 mm.

Verwendung:

Lagerung sperriger, voluminöser und schwerer Güter. Beidseitige Bestückung und Entnahme der Lagerware möglich.

Lackierung:

Ständer ähnlich RAL 5017 verkehrsblau, Holme ähnlich RAL 2004 reinorange **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

- **Die freie Knicklänge (K) darf nicht mehr als 1200 mm betragen, aber nur bei einer Feldlast von max. 2600 kg. Die zulässige Feldlast muss um den Anteil dieses Fachbodens herabgesetzt werden.**
- **Boden- und Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten.**
- **Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.**

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Fachboden Breite | 2500 mm |
| Fachlast | 820 kg |
| Kundenmontage | ja |
| Material Lagerebene | Stahlpaneele |
| Anzahl Lagerebenen Stahlpaneele | 4 |
| Aufbaumaß Grundregal Breite | 2614 mm |
| Fachboden Tiefe | 1000 mm |
| Breite | 2614 mm |
| Höhe | 2500 mm |
| Regal-Aufbau | Grundregal |
| Tiefe | 1000 mm |
| Regaltiefe | 1000 mm |
| Regalbreite | 2500 mm |
| Regalhöhe | 2500 mm |
| Fachboden Stärke | 25 mm |
| Höhenverstellung im Raster | 25 mm |
| Montageausführung | Steckregal |
| Farbauswahl | RAL 5010, 2004 |
| Produktnamensattribut | Tiefe 1000 mm |
| Produktart | Weitspannregal |