

## Weitspann-Grundregal, Tiefe 800 mm, Höhe / Fachboden Breite: 2000/2140mm



### Bestelldaten

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Bestellnummer | 990990 2000/2140 |
| GTIN          | 4004514225160    |
| Artikelklasse | 960              |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Fachwerk verzinkt. Wahlweise mit verzinkten 25 mm Stahlpaneelen oder Spanplatten. Unterschiedliche Holmtypen je nach benötigter Fachlast (Traversenhöhe 55 – 85 mm). Schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Holme Typ ZG. **Fachlast** maximal 1050 kg, **Feldlast** maximal 3500 kg.

#### Beschreibung:

#### Aufbaumaße:

Nennlänge + Anzahl der Ständer × 57 mm.

#### Verwendung:

Lagerung sperriger, voluminöser und schwerer Güter. Beidseitige Bestückung und Entnahme der Lagerware möglich.

#### Lackierung:

Ständer ähnlich RAL 5017 verkehrsblau, Holme ähnlich RAL 2004 reinorange **pulverbeschichtet**.

#### Hinweis:

- **Die freie Knicklänge (K) darf nicht mehr als 1200 mm betragen, aber nur bei einer Feldlast von max. 2600 kg. Die zulässige Feldlast muss um den Anteil dieses Fachbodens herabgesetzt werden.**
- **Boden- und Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten.**
- **Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.**

## Technische Beschreibung

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Regal-Aufbau                  | Grundregal     |
| Fachlast                      | 950 kg         |
| Aufbaumaß Grundregal Breite   | 2254 mm        |
| Breite                        | 2254 mm        |
| Kundenmontage                 | ja             |
| Anzahl Lagerebenen Spanplatte | 3              |
| Fachboden Tiefe               | 800 mm         |
| Höhe                          | 2000 mm        |
| Material Lagerebene           | Spanplatte     |
| Fachboden Breite              | 2140 mm        |
| Tiefe                         | 800 mm         |
| Regaltiefe                    | 800 mm         |
| Regalbreite                   | 2140 mm        |
| Regalhöhe                     | 2000 mm        |
| Plattenstärke                 | 25 mm          |
| Höhenverstellung im Raster    | 25 mm          |
| Montageausführung             | Steckregal     |
| Farbauswahl                   | RAL 5010, 2004 |
| Produktnamensattribut         | Tiefe 800 mm   |
| Produktart                    | Weitspannregal |