

Weitspann-Grundregal, Tiefe 800 mm, Höhe / Fachboden Breite: 3000/1785mm



Bestelldaten

Bestellnummer	990960 3000/1785
GTIN	4004514226150
Artikelklasse	960

Beschreibung

Ausführung:

Fachwerk verzinkt. Wahlweise mit verzinkten 25 mm Stahlpaneelen oder Spanplatten. Unterschiedliche Holmtypen je nach benötigter Fachlast (Traversenhöhe 55 – 85 mm). Schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Holme Typ ZG. **Fachlast** maximal 1050 kg, **Feldlast** maximal 3500 kg.

Beschreibung:

Aufbaumaße:

Nennlänge + Anzahl der Ständer × 57 mm.

Verwendung:

Lagerung sperriger, voluminöser und schwerer Güter. Beidseitige Bestückung und Entnahme der Lagerware möglich.

Lackierung:

Ständer ähnlich RAL 5017 verkehrsblau, Holme ähnlich RAL 2004 reinorange **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

- **Die freie Knicklänge (K) darf nicht mehr als 1200 mm betragen, aber nur bei einer Feldlast von max. 2600 kg. Die zulässige Feldlast muss um den Anteil dieses Fachbodens herabgesetzt werden.**
- **Boden- und Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten.**
- **Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.**

Technische Beschreibung

Höhe	3000 mm
Aufbaumaß Grundregal Breite	1899 mm
Fachboden Breite	1785 mm
Breite	1899 mm
Fachlast	670 kg
Regal-Aufbau	Grundregal
Material Lagerebene	Stahlpaneele
Fachboden Tiefe	800 mm
Anzahl Lagerebenen Stahlpaneele	5
Kundenmontage	ja
Tiefe	800 mm
Regaltiefe	800 mm
Regalbreite	1785 mm
Regalhöhe	3000 mm
Fachboden Stärke	25 mm
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Montageausführung	Steckregal
Farbauswahl	RAL 5010, 2004
Produktnamensattribut	Tiefe 800 mm
Produktart	Weitspannregal