



Treppen-Stehleiter mit Sicherheitsbügel, einseitig begehbar, mögliche Treppenanzahl 3 – 5, Stufenanzahl inklusive Plattform: 4



Bestelldaten

Bestellnummer	966010 4
GTIN	4003866414949
Artikelklasse	96Z

Beschreibung

Ausführung:

Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen. 205 mm tiefe Trittstufen mit Antirutsch-Riffelung. Stabiler Stand durch Druckaussteifung und rutschsichere Leiterschuhe.

Zusätzlich mit hohem Sicherheitsbügel. Zusätzlich mit Rollen.

Norm:

DIN EN 14183.

Technische Beschreibung

Gewicht	10,5 kg
Begehbarkeit	einseitig
Plattformhöhe ohne Geländer	0,88 m
Stufenanzahl inklusive Plattform	4
Sprossen-/Stufentiefe	205 mm
Rollen	ja

Arbeitshöhe ca.	2,9 m
Tritt Ausführung	Stufe
untere äußere Breite	0,59 m
Steigtechnik Tragfähigkeit	150 kg
Produktart	Sicherheits-Klapptreppe