



## Stufen-Stehleiter mögliche Stufenanzahl 3 – 10, einseitig begehbar, Stufenanzahl inklusive Plattform: 3



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 966000 3      |
| GTIN          | 4003866403332 |
| Artikelklasse | 96Z           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen. Große Sicherheitsplattform (380 × 260 mm) mit integrierter Scharnierverbindung, **Sicherheitsbrücke** und breiter **Ablageschale**. 85 mm tiefe Stufen mit Antirutsch-Riffelung und patentierter 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung. Optimale Stabilität durch beidseitige, starre Verbindung. Zwei integrierte Eimerhaken.

#### Norm:

**DIN EN 131.**

### Technische Beschreibung

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Holmhöhe                         | 87 mm |
| Arbeitshöhe ca.                  | 2,7 m |
| Sprossen-/Stufentiefe            | 85 mm |
| Stufenanzahl inklusive Plattform | 3     |
| Gewicht                          | 6 kg  |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Leiterlänge                | 1,44 m                                       |
| Ablageschale vorhanden     | ja   |
| untere äußere Breite       | 0,45 m                                       |
| Tritt Ausführung           | Stufe  |
| Norm                       | DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694             |
| Material                   | Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen |
| Plattformhöhe              | 0,7 m  |
| Begehbarkeit               | einseitig                                    |
| Steigtechnik Tragfähigkeit | 150 kg                                       |
| Produktart                 | Stehleiter                                   |