



## Stufen-Stehleiter mögliche Stufenanzahl 3 – 10, einseitig begehbar, Stufenanzahl inklusive Plattform: 4



### Bestelldaten

Bestellnummer	966000 4
GTIN	4003866403349
Artikelklasse	96Z

### Beschreibung

#### Ausführung:

Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen. Große Sicherheitsplattform (380 × 260 mm) mit integrierter Scharnierverbindung, **Sicherheitsbrücke** und breiter **Ablageschale**. 85 mm tiefe Stufen mit Antirutsch-Riffelung und patentierter 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung. Optimale Stabilität durch beidseitige, starre Verbindung. Zwei integrierte Eimerhaken.

#### Norm:

**DIN EN 131.**

### Technische Beschreibung

Arbeitshöhe ca.	2,9 m
Stufenanzahl inklusive Plattform	4
Leiterlänge	1,67 m
Norm	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
untere äußere Breite	0,47 m

Holmhöhe	87 mm
Material	Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
Plattformhöhe	0,9 m
Tritt Ausführung	Stufe
Gewicht	7 kg
Ablageschale vorhanden	ja
Sprossen-/Stufentiefe	85 mm
Begehbarkeit	einseitig
Steigtechnik Tragfähigkeit	150 kg
Produktart	Stehleiter