



Treppen-Podest mit Riffelblech, leicht tragbar, mögliche Treppenanzahl 1 – 5, Stufenanzahl inklusive Plattform: 4



Bestelldaten

Bestellnummer	966148 4
GTIN	4003866400348
Artikelklasse	96Z

Beschreibung

Ausführung:

Stabile, leichte Aluminiumkonstruktion, 200 mm tiefe Stufen aus Alu-Riffelblech, Standplattform 350 × 577 mm.

Norm:

DIN EN 14183.

Technische Beschreibung

Arbeitshöhe ca.	2,8 m
Grundfläche Breite	1,1 m
Plattformbreite	577 mm
Sprossen-/Stufentiefe	200 mm
Grundfläche Tiefe	0,71 m
Plattformhöhe ohne Geländer	0,8 m
Plattformtiefe	350 mm
Gewicht	10,1 kg
Begehbarkeit	einseitig

Norm	DIN EN 14183
Stufenanzahl inklusive Plattform	4
Tritt Ausführung	Stufe
Material	Stufe aus Alu-Riffelblech
Steigtechnik Tragfähigkeit	150 kg
Produktart	Arbeitspodest

Zubehör

Innenschuh Typ 1	966320 1
------------------	----------