



## Stufen-Stehleiter mögliche Stufenanzahl 3 – 10, einseitig begehbar, Stufenanzahl inklusive Plattform: 5



### Bestelldaten

Bestellnummer	966000 5
GTIN	4003866403356
Artikelklasse	96Z

### Beschreibung

#### Ausführung:

Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen. Große Sicherheitsplattform (380 × 260 mm) mit integrierter Scharnierverbindung, **Sicherheitsbrücke** und breiter **Ablageschale**. 85 mm tiefe Stufen mit Antirutsch-Riffelung und patentierter 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung. Optimale Stabilität durch beidseitige, starre Verbindung. Zwei integrierte Eimerhaken.

#### Norm:

**DIN EN 131.**

### Technische Beschreibung

Tritt Ausführung	Stufe
untere äußere Breite	0,49 m
Ablageschale vorhanden	ja
Leiterlänge	1,9 m
Stufenanzahl inklusive Plattform	5

Gewicht	8 kg
Arbeitshöhe ca.	3,1 m
Norm	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Material	Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
Plattformhöhe	1,1 m
Holmhöhe	87 mm
Sprossen-/Stufentiefe	85 mm
Begehbarkeit	einseitig
Steigtechnik Tragfähigkeit	150 kg
Produktart	Stehleiter