



Treppen-Podest mit Riffelblech, leicht tragbar, mögliche Treppenanzahl 1 – 5, Stufenanzahl inklusive Plattform: 5



Bestelldaten

Bestellnummer	966148 5
GTIN	4003866400355
Artikelklasse	96Z

Beschreibung

Ausführung:

Stabile, leichte Aluminiumkonstruktion, 200 mm tiefe Stufen aus Alu-Riffelblech, Standplattform 350 × 577 mm.

Norm:

DIN EN 14183.

Technische Beschreibung

Tritt Ausführung	Stufe
Sprossen-/Stufentiefe	200 mm
Begehbarkeit	einseitig
Plattformtiefe	350 mm
Arbeitshöhe ca.	3 m
Norm	DIN EN 14183
Plattformhöhe ohne Geländer	0,99 m
Material	Stufe aus Alu-Riffelblech
Grundfläche Breite	1,35 m

Plattformbreite	577 mm
Gewicht	13,5 kg
Stufenanzahl inklusive Plattform	5
Grundfläche Tiefe	0,73 m
Steigtechnik Tragfähigkeit	150 kg
Produktart	Arbeitspodest

Zubehör

Innenschuh Typ 1	966320 1
------------------	----------