



Stufen-Stehleiter Aluminium, beidseitig begehbar, mögliche Stufenanzahl 2×3 – 2×10, Stufenanzahl: 2X3



Bestelldaten

Bestellnummer	966050 2X3
GTIN	4003866403530
Artikelklasse	96Z

Beschreibung

Ausführung:

Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen. Große Plattform mit integrierter Scharnierverbindung. 85 mm tiefe Stufen mit Antirutsch-Riffelung und patentierter 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung. Optimale Stabilität durch beidseitige, starre Verbindung.

Norm:

DIN EN 131.

Technische Beschreibung

Holmhöhe	87 mm
Arbeitshöhe ca.	2,25 m
Gewicht	4,5 kg
Spreizsicherung	beidseitig, starre Verbindung
Stufenanzahl	2×3
untere äußere Breite	0,41 m

Norm	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Material	Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
Sprossen-/Stufentiefe	85 mm
Leiterlänge	0,74 m
Tritt Ausführung	Stufe
Begehbarkeit	beidseitig
Steigtechnik Tragfähigkeit	150 kg
Produktart	Stehleiter