



Treppen-Podest Tragfähigkeit 300 kg, einseitig begehbar, mögliche Treppenzahl 2 – 5, Stufenanzahl inklusive Plattform: 3



Bestelldaten

Bestellnummer	966194 3
GTIN	4003866555291
Artikelklasse	96Z

Beschreibung

Ausführung:

Holme aus hochfesten Alu-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montage. Lieferumfang beinhaltet keine Handläufe und Plattformgeländer. Erhältlich unter Nr. 966196 und Nr. 966198. Treppenneigung 45°. Plattformlänge 400 mm. Stufenbelag Aluminium gerieft. Mit Rollen am Stützteil ausgestattet.

Norm:

DIN EN ISO 14 122

Technische Beschreibung

Material	Holme aus hochfesten Alu-Strangpressprofilen
Tritt Ausführung	Stufe
Plattformhöhe ohne Geländer	0,6 m
Stufenanzahl inklusive Plattform	3
Ausladung	1070 mm
Neigung Treppe	45 Grad
Plattform Länge	400 mm

Gewicht	34 kg
Norm	DIN EN ISO 14 122
Begehbarkeit	einseitig
Sprossen-/Stufenbreite	1000 mm
Rollen	ja
Steigtechnik Tragfähigkeit	300 kg
Produktnameattribut	Stufenbreite 1000 mm
Two-hands-free-Prinzip	ja
Produktart	Podesttreppe