



Arbeitspodest, klappbar beidseitig begehbar, Stufenanzahl inklusive Plattform: 2X3



Bestelldaten

Bestellnummer	966070 2X3
GTIN	4003866403738
Artikelklasse	96Z

Beschreibung

Ausführung:

Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

Große Plattform mit integrierter Scharnierverbindung.

85 mm tiefe Stufen mit Antirutsch-Riffelung und patentierter 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung.

Optimale Stabilität durch beidseitige, starre Verbindung.

Norm:

DIN EN 14183.

Technische Beschreibung

Begehbarkeit	beidseitig
Plattformhöhe ohne Geländer	0,74 m
untere äußere Breite	0,75 m
Arbeitshöhe ca.	2,74 m
Gewicht	7,9 kg

Stufenanzahl inklusive Plattform	2×3
Tritt Ausführung	Stufe
Plattformtiefe	300 mm
Sprossen-/Stufentiefe	85 mm
Plattformbreite	600 mm
Steigtechnik Tragfähigkeit	150 kg
Produktart	Arbeitspodest