

**Garant****Allzweck-Grundregal, Tiefe 500 mm, Höhe: 2500mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 990010 2500   |
| GTIN          | 4045197518248 |
| Artikelklasse | 911           |

**Beschreibung****Ausführung:**

**Sehr stabile quadratische Stützen** 40×40×2 mm, im Abstand von 40 : 40 mm mit Einhängeschlitzen zum Anpassen der Fachböden an das Lagergut. Stützen mit Kunststoff-Fußplatte. **Besonders tragfähige Böden** aus kräftigem Stahlblech mit nach innen abgekanteten Seitenflächen.

**Feldlast:** Bei 600 mm Fachbodenabstand maximale Feldlast 1375 – 5500 kg.

**Verwendung:**

Ideal für Industrie, Handwerk, Handel, Verwaltung, Archiv etc. Die Maße sind abgestimmt auf handelsübliche Metall- und Kunststoff-Lagerbehälter – beste Platznutzung. Kann als Einzel-, Reihen- oder Doppelregal aufgestellt werden. **Einfache, schnelle und exakte Montage ohne Verschraubungen**, die Fachböden werden nur eingehängt und durch dazugehörige Kegelstifte (Nr. 968420) arretiert.

**Lackierung:**

Regalstützen tiefschwarz RAL 9005, Fachböden grau **pulverbeschichtet**.

**Hinweis:**

- **Lagerboxen für die Bestückung der Allzweck-Regale finden Sie in Gruppe 96.**
- **Zur Gewährleistung der Standsicherheit der Regale ist bei einem Verhältnis Höhe zu Tiefe größer 5:1 eine Maßnahme zur Kippsicherung erforderlich.**
- **Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.**

## Technische Beschreibung

|   |                |
|---|----------------|
| Regal-Aufbau  | Grundregal     |
| maximale Feldlast bei 600 mm Fachbodenabstand                             | 1375 - 5500 kg |
| Regalhöhe   | 2500 mm        |
| Anzahl Regalständer   | 4              |
| Kundenmontage   | ja             |
| Anzahl Fachboden  | 6              |
| Fachboden Breite lichtetes Maß  | 950 mm         |
| Steckmontage  | ja             |
| Aufbaumaß Grundregal Höhe   | 2504 mm        |
| Fachboden Befestigungsart   | Kegelstifte    |
| Fachboden Breite  | 1000 mm        |
| Aufbaumaß Grundregal Breite   | 1058 mm        |
| Fachboden Tiefe   | 500 mm         |
| Regaltiefe  | 500 mm         |
| Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 180 kg         |
| Höhenverstellung im Raster  | 40 mm          |
| Produktnamensattribut   | Tiefe 500 mm   |
| Produktart  | Fachbodenregal |

## Zubehör

|   |             |
|---|-------------|
| Fachboden einzeln mit 4 Trägern und 4 Keilen Tiefe 500 mm | 990060 500  |
| Regalstütze mit Kunststoff-Fußplatte, Stück Höhe 2500 mm  | 990050 2500 |
| Keile und Kegelstifte-Set für Allzweck-Regal              | 968420      |