



Stufen-Stehleiter Aluminium, beidseitig begehbar, mögliche Stufenanzahl 2x3 – 2x10, Stufenanzahl: 2X4



Bestelldaten

Bestellnummer	966050 2X4
GTIN	4003866403547
Artikelklasse	96Z

Beschreibung

Ausführung:

Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen. Große Plattform mit integrierter Scharnierverbindung. 85 mm tiefe Stufen mit Antirutsch-Riffelung und patentierter 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung. Optimale Stabilität durch beidseitige, starre Verbindung.

Norm:

DIN EN 131.

Technische Beschreibung

Arbeitshöhe ca.	2,45 m
Norm	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Material	Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
untere äußere Breite	0,43 m
Stufenanzahl	2x4

Sprossen-/Stufentiefe	85 mm
Leiterlänge	0,97 m
Spreizsicherung	beidseitig, starre Verbindung
Gewicht	6 kg
Tritt Ausführung	Stufe
Holmhöhe	87 mm
Begehbarkeit	beidseitig
Steigtechnik Tragfähigkeit	150 kg
Produktart	Stehleiter