



Stufen-Stehleiter mögliche Stufenanzahl 3 – 10, einseitig begehbar, Stufenanzahl inklusive Plattform: 6



Bestelldaten

Bestellnummer	966000 6
GTIN	4003866403363
Artikelklasse	96Z

Beschreibung

Ausführung:

Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen. Große Sicherheitsplattform (380 × 260 mm) mit integrierter Scharnierverbindung, **Sicherheitsbrücke** und breiter **Ablageschale**. 85 mm tiefe Stufen mit Antirutsch-Riffelung und patentierter 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung. Optimale Stabilität durch beidseitige, starre Verbindung. Zwei integrierte Eimerhaken.

Norm:

DIN EN 131.

Technische Beschreibung

Sprossen-/Stufentiefe	85 mm
Ablageschale vorhanden	ja
Holmhöhe	87 mm
Plattformhöhe	1,35 m
Tritt Ausführung	Stufe

Leiterlänge	2,13 m
Norm	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Gewicht	9 kg
Material	Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
Stufenanzahl inklusive Plattform	6
Arbeitshöhe ca.	3,35 m
untere äußere Breite	0,52 m
Begehbarkeit	einseitig
Steigtechnik Tragfähigkeit	150 kg
Produktart	Stehleiter