



## Arbeitspodest, klappbar beidseitig begehbar, Stufenanzahl inklusive Plattform: 2X4



### Bestelldaten

Bestellnummer	966070 2X4
GTIN	4003866403745
Artikelklasse	96Z

### Beschreibung

#### Ausführung:

Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

Große Plattform mit integrierter Scharnierverbindung.

85 mm tiefe Stufen mit Antirutsch-Riffelung und patentierter 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung.

Optimale Stabilität durch beidseitige, starre Verbindung.

#### Norm:

**DIN EN 14183.**

### Technische Beschreibung

Gewicht	10,3 kg
Plattformbreite	600 mm
Begehbarkeit	beidseitig
Sprossen-/Stufentiefe	85 mm
Arbeitshöhe ca.	2,99 m

Plattformtiefe	300 mm
Tritt Ausführung	Stufe
Stufenanzahl inklusive Plattform	2×4
Plattformhöhe ohne Geländer	0,99 m
untere äußere Breite	0,8 m
Steigtechnik Tragfähigkeit	150 kg
Produktart	Arbeitspodest