

**Weitspann-Grundregal, Tiefe 1000 mm, Höhe / Fachboden Breite:
3000/2500mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	991000 3000/2500
GTIN	4004514225566
Artikelklasse	960

Beschreibung**Ausführung:**

Fachwerk verzinkt. Wahlweise mit verzinkten 25 mm Stahlpaneelen oder Spanplatten. Unterschiedliche Holmtypen je nach benötigter Fachlast (Traversenhöhe 55 – 85 mm). Schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Holme Typ ZG. **Fachlast** maximal 1050 kg, **Feldlast** maximal 3500 kg.

Beschreibung:**Aufbaumaße:**

Nennlänge + Anzahl der Ständer × 57 mm.

Verwendung:

Lagerung sperriger, voluminöser und schwerer Güter. Beidseitige Bestückung und Entnahme der Lagerware möglich.

Lackierung:

Ständer ähnlich RAL 5017 verkehrsblau, Holme ähnlich RAL 2004 reinorange **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

- **Die freie Knicklänge (K) darf nicht mehr als 1200 mm betragen, aber nur bei einer Feldlast von max. 2600 kg. Die zulässige Feldlast muss um den Anteil dieses Fachbodens herabgesetzt werden.**
- **Boden- und Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten.**
- **Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.**

Technische Beschreibung

Breite	2614 mm
Fachboden Tiefe	1000 mm
Kundenmontage	ja
Anzahl Lagerebenen Spanplatte	5
Höhe	3000 mm
Fachboden Breite	2500 mm
Fachlast	1050 kg
Aufbaumaß Grundregal Breite	2614 mm
Material Lagerebene	Spanplatte
Regal-Aufbau	Grundregal
Tiefe	1000 mm
Regaltiefe	1000 mm
Regalbreite	2500 mm
Regalhöhe	3000 mm
Plattenstärke	25 mm
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Montageausführung	Steckregal
Farbauswahl	RAL 5010, 2004
Produktnamensattribut	Tiefe 1000 mm
Produktart	Weitspannregal