



Treppen-Podest Tragfähigkeit 300 kg, einseitig begehbar, mögliche Treppenzahl 2 – 5, Stufenanzahl inklusive Plattform: 4



Bestelldaten

Bestellnummer	966190 4
GTIN	4003866555222
Artikelklasse	96Z

Beschreibung

Ausführung:

Holme aus hochfesten Alu-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montage. Lieferumfang beinhaltet keine Handläufe und Plattformgeländer. Erhältlich unter Nr. 966196 und Nr. 966198. Treppenneigung 45°. Plattformlänge 400 mm. Stufenbelag Aluminium gerieft. Mit Rollen am Stützteil ausgestattet.

Norm:

DIN EN ISO 14 122

Technische Beschreibung

Ausladung	1270 mm
Gewicht	39 kg
Material	Holme aus hochfesten Alu-Strangpressprofilen
Neigung Treppe	45 Grad
Norm	DIN EN ISO 14 122
Plattform Länge	400 mm
Tritt Ausführung	Stufe

Stufenanzahl inklusive Plattform	4
Plattformhöhe ohne Geländer	0,8 m
Begehbarkeit	einseitig
Sprossen-/Stufenbreite	600 mm
Rollen	ja
Steigtechnik Tragfähigkeit	300 kg
Produktnamensattribut	Stufenbreite 600 mm
Two-hands-free-Prinzip	ja
Produktart	Podesttreppe