



Stufen-Stehleiter Aluminium, beidseitig begehbar, mögliche Stufenanzahl 2x3 – 2x10, Stufenanzahl: 2X5



Bestelldaten

Bestellnummer	966050 2X5
GTIN	4003866403554
Artikelklasse	96Z

Beschreibung

Ausführung:

Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen. Große Plattform mit integrierter Scharnierverbindung. 85 mm tiefe Stufen mit Antirutsch-Riffelung und patentierter 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung. Optimale Stabilität durch beidseitige, starre Verbindung.

Norm:

DIN EN 131.

Technische Beschreibung

Material	Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
Tritt Ausführung	Stufe
Spreizsicherung	beidseitig, starre Verbindung
Leiterlänge	1,2 m
Sprossen-/Stufentiefe	85 mm

Norm	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Holmhöhe	87 mm
Arbeitshöhe ca.	2,65 m
Stufenanzahl	2×5
untere äußere Breite	0,45 m
Gewicht	7,5 kg
Begehbarkeit	beidseitig
Steigtechnik Tragfähigkeit	150 kg
Produktart	Stehleiter