



Treppen-Podest Tragfähigkeit 300 kg, einseitig begehbar, mögliche Treppenzahl 2 – 5, Stufenanzahl inklusive Plattform: 5



Bestelldaten

Bestellnummer	966194 5
GTIN	4003866555314
Artikelklasse	96Z

Beschreibung

Ausführung:

Holme aus hochfesten Alu-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montage. Lieferumfang beinhaltet keine Handläufe und Plattformgeländer. Erhältlich unter Nr. 966196 und Nr. 966198. Treppenneigung 45°. Plattformlänge 400 mm. Stufenbelag Aluminium gerieft. Mit Rollen am Stützteil ausgestattet.

Norm:

DIN EN ISO 14 122

Technische Beschreibung

Stufenanzahl inklusive Plattform	5
Neigung Treppe	45 Grad
Ausladung	1470 mm
Material	Holme aus hochfesten Alu-Strangpressprofilen
Gewicht	46 kg
Norm	DIN EN ISO 14 122
Plattform Länge	400 mm

Tritt Ausführung	Stufe
Plattformhöhe ohne Geländer	0,99 m
Begehbarkeit	einseitig
Sprossen-/Stufenbreite	1000 mm
Rollen	ja
Steigtechnik Tragfähigkeit	300 kg
Produktnameattribut	Stufenbreite 1000 mm
Two-hands-free-Prinzip	ja
Produktart	Podesttreppe