



Stufen-Anlegeleiter mögliche Stufenanzahl 8 – 14, Stufenanzahl: 8



Bestelldaten

Bestellnummer	966080 8
GTIN	4003866403783
Artikelklasse	96Z

Beschreibung

Ausführung:

Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

85 mm tiefe Stufen mit Antirutsch-Riffelung und patentierter 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung. Besonders leicht und damit bequem zu tragen mit grifffreundlicher, glatter Holmaußenseite.

Breite außen: 400 mm.

Norm:

DIN EN 131.

Technische Beschreibung

Stufenanzahl	8
Material	Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
Breite	400 mm
Holmhöhe	87 mm
Tritt Ausführung	Stufe

Norm	DIN EN 131-2
Arbeitshöhe ca.	3,05 m
Gewicht	5,8 kg
Leiterlänge	2,08 m
Sprossen-/Stufentiefe	85 mm
Steigtechnik Tragfähigkeit	150 kg
Produktart	Anlegeleiter