

Sicherheits-Holzlaufrost mit 1×Abschrägung Längsseite und 2fachem Anlaufprofil / Breitseiten, Breite 100 cm, Laufrost Länge: 150cm



Bestelldaten

Bestellnummer	964855 150
GTIN	4047482094734
Artikelklasse	96C

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheits-Holzlaufroste aus stabilen, gerieften Buchenholzleisten. **Material:** Kammergetrocknete **Buchenholzleisten** sind mit mindestens 3 Stahlseilen sicher verbunden. Der Verschluss an den Enden besteht aus Messing Gewindebolzen mit Innen-Sechskant-Schrauben. **Elastische Gummifüße** verhindern ein Wegrutschen des Holzrostes und sichern hohen Gehkomfort. **Beständigkeit** gegen die meisten Öle und Chemikalien. **Höhe:** ca. 35 mm. **Gewicht:** ca. 13 kg/m². Mögliche **Rostbreiten:** 80, 100, 120, 150 cm. Mögliche **Rostlängen:** Alle gewünschten Längen lieferbar (Handhabungsgrenzen beachten). Reinigung: Holzrost aufrollen.

Abschrägung:

Die Holzleisten an der Laufrost-**Längsseite** sind in einem 45°-Winkel zusätzlich abgeschrägt.

Technische Beschreibung

Anlaufprofil	2-seitig
Laufrost Höhe	35 mm
Material	Buchenholzleisten
Beständigkeit	gegen die meisten Öle und Säuren
Abschrägung	ohne
Laufrost Länge	150 cm
Gewicht	15,6 kg
Herstellerbezeichnung	Holzlaufrost
Produktnamensattribut	Breite 100 cm

Laufrost Breite	100 cm
Produktart	Holzlaufrost