



Treppen-Podest Tragfähigkeit 300 kg, einseitig begehbar, mögliche Treppenzahl 2 – 5, Stufenanzahl inklusive Plattform: 5



Bestelldaten

Bestellnummer	966190 5
GTIN	4003866555239
Artikelklasse	96Z

Beschreibung

Ausführung:

Holme aus hochfesten Alu-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montage. Lieferumfang beinhaltet keine Handläufe und Plattformgeländer. Erhältlich unter Nr. 966196 und Nr. 966198. Treppenneigung 45°. Plattformlänge 400 mm. Stufenbelag Aluminium gerieft. Mit Rollen am Stützteil ausgestattet.

Norm:

DIN EN ISO 14 122

Technische Beschreibung

Plattform Länge	400 mm
Tritt Ausführung	Stufe
Material	Holme aus hochfesten Alu-Strangpressprofilen
Neigung Treppe	45 Grad
Ausladung	1470 mm
Gewicht	46 kg
Stufenanzahl inklusive Plattform	5

Plattformhöhe ohne Geländer	0,99 m
Norm	DIN EN ISO 14 122
Begehbarkeit	einseitig
Sprossen-/Stufenbreite	600 mm
Rollen	ja
Steigtechnik Tragfähigkeit	300 kg
Produktnameattribut	Stufenbreite 600 mm
Two-hands-free-Prinzip	ja
Produktart	Podesttreppe