



Sprossen-Mehrzweckleiter 3-teilig mit 1 Traverse, als Anlegeleiter, Stehleiter mit Aufsteckteil, mögliche Sprossenzahl 3×8 – 3×12, Sprossenanzahl: 3X8



Bestelldaten

Bestellnummer	966120 3X8
GTIN	4003866415380
Artikelklasse	96Z

Beschreibung

Ausführung:

Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen. Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste Qualitätsbördelung.

Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte und zusätzlich 1 starre Verbindung.

Holmumfassende Konstruktion der Beschläge (austauschbar).

Oberleiter mit Steckhaken und Abhebesicherung. Optimale Standsicherheit durch breite Quertraverse. Treppengängig einsetzbar, Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar.

Norm:

DIN EN 131.

Technische Beschreibung

Quertraversenbreite	1 m
Tritt Ausführung	Sprosse
Länge als 2-teilige Anlegeleiter und als Stehleiter mit Aufsteckteil	4,1 m

Stufenanzahl	3×8
Norm	DIN EN 131-2
Gewicht	17,5 kg
Holmhöhe	73 mm
Leiterteile-Länge	2,45 m
Leiterlänge ausgefahren	5,8 m
Material	Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
Max. Arbeitshöhe als 3-teilige Anlegeleiter ca.	6,65 m
Steigtechnik Tragfähigkeit	150 kg
Produktart	Mehrzweckleiter