



Stufen-Stehleiter Aluminium, beidseitig begehbar, mögliche Stufenanzahl 2x3 – 2x10, Stufenanzahl: 2X6



Bestelldaten

Bestellnummer	966050 2X6
GTIN	4003866403561
Artikelklasse	96Z

Beschreibung

Ausführung:

Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen. Große Plattform mit integrierter Scharnierverbindung. 85 mm tiefe Stufen mit Antirutsch-Riffelung und patentierter 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung. Optimale Stabilität durch beidseitige, starre Verbindung.

Norm:

DIN EN 131.

Technische Beschreibung

Arbeitshöhe ca.	2,85 m
Sprossen-/Stufentiefe	85 mm
Tritt Ausführung	Stufe
Material	Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
Spreizsicherung	beidseitig, starre Verbindung

Stufenanzahl	2×6
Gewicht	9 kg
Leiterlänge	1,43 m
Holmhöhe	87 mm
Norm	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
untere äußere Breite	0,47 m
Begehbarkeit	beidseitig
Steigtechnik Tragfähigkeit	150 kg
Produktart	Stehleiter