



Stufen-Stehleiter mögliche Stufenanzahl 3 – 10, einseitig begehbar, Stufenanzahl inklusive Plattform: 8



Bestelldaten

Bestellnummer	966000 8
GTIN	4003866403387
Artikelklasse	96Z

Beschreibung

Ausführung:

Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen. Große Sicherheitsplattform (380 × 260 mm) mit integrierter Scharnierverbindung, **Sicherheitsbrücke** und breiter **Ablageschale**. 85 mm tiefe Stufen mit Antirutsch-Riffelung und patentierter 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung. Optimale Stabilität durch beidseitige, starre Verbindung. Zwei integrierte Eimerhaken.

Norm:

DIN EN 131.

Technische Beschreibung

Material	Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
Arbeitshöhe ca.	3,75 m
Gewicht	13 kg
Tritt Ausführung	Stufe

Leiterlänge	2,6 m
Ablageschale vorhanden	ja
Norm	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Holmhöhe	87 mm
Sprossen-/Stufentiefe	85 mm
Plattformhöhe	1,75 m
Stufenanzahl inklusive Plattform	8
untere äußere Breite	0,56 m
Begehbarkeit	einseitig
Steigtechnik Tragfähigkeit	150 kg
Produktart	Stehleiter