



Stufen-Anlegeleiter mögliche Stufenanzahl 8 – 14, Stufenanzahl: 10



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 966080 10 |
| GTIN | 4003866403806 |
| Artikelklasse | 96Z |

Beschreibung

Ausführung:

Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

85 mm tiefe Stufen mit Antirutsch-Riffelung und patentierter 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung. Besonders leicht und damit bequem zu tragen mit grifffreundlicher, glatter Holmaußenseite.

Breite außen: 400 mm.

Norm:

DIN EN 131.

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------|--|
| Leiterlänge | 2,54 m |
| Arbeitshöhe ca. | 3,45 m |
| Stufenanzahl | 10 |
| Material | Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen |
| Gewicht | 7,2 kg |

| | |
|----------------------------|--------------|
| Tritt Ausführung | Stufe |
| Norm | DIN EN 131-2 |
| Breite | 400 mm |
| Holmhöhe | 87 mm |
| Sprossen-/Stufentiefe | 85 mm |
| Steigtechnik Tragfähigkeit | 150 kg |
| Produktart | Anlegeleiter |