

Sicherheits-Holzlaufrost mit 1×Abschrägung Längsseite und 2fachem Anlaufprofil / Breitseiten, Breite 100 cm, Laufrost Länge: 200cm



Bestelldaten

Bestellnummer	964855 200
GTIN	4047482094727
Artikelklasse	96C

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheits-Holzlaufroste aus stabilen, gerieften Buchenholzleisten. **Material:** Kammergetrocknete **Buchenholzleisten** sind mit mindestens 3 Stahlseilen sicher verbunden. Der Verschluss an den Enden besteht aus Messing Gewindebolzen mit Innen-Sechskant-Schrauben. **Elastische Gummifüße** verhindern ein Wegrutschen des Holzrostes und sichern hohen Gehkomfort. **Beständigkeit** gegen die meisten Öle und Chemikalien. **Höhe:** ca. 35 mm. **Gewicht:** ca. 13 kg/m². Mögliche **Rostbreiten:** 80, 100, 120, 150 cm. Mögliche **Rostlängen:** Alle gewünschten Längen lieferbar (Handhabungsgrenzen beachten). Reinigung: Holzrost aufrollen.

Abschrägung:

Die Holzleisten an der Laufrost-**Längsseite** sind in einem 45°-Winkel zusätzlich abgeschrägt.

Technische Beschreibung

Beständigkeit	gegen die meisten Öle und Säuren
Gewicht	20,8 kg
Anlaufprofil	2-seitig
Laufrost Länge	200 cm
Abschrägung	ohne
Material	Buchenholzleisten
Laufrost Höhe	35 mm
Herstellerbezeichnung	Holzlaufrost
Produktnamensattribut	Breite 100 cm

Laufrost Breite	100 cm
Produktart	Holzlaufrost