



Stufen-Stehleiter Aluminium, beidseitig begehbar, mögliche Stufenanzahl 2x3 – 2x10, Stufenanzahl: 2X7



Bestelldaten

Bestellnummer	966050 2X7
GTIN	4003866403578
Artikelklasse	96Z

Beschreibung

Ausführung:

Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen. Große Plattform mit integrierter Scharnierverbindung. 85 mm tiefe Stufen mit Antirutsch-Riffelung und patentierter 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung. Optimale Stabilität durch beidseitige, starre Verbindung.

Norm:

DIN EN 131.

Technische Beschreibung

Arbeitshöhe ca.	3,1 m
Norm	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Leiterlänge	1,66 m
Tritt Ausführung	Stufe
Sprossen-/Stufentiefe	85 mm
Spreizsicherung	beidseitig, starre Verbindung

Gewicht	10,5 kg
Material	Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
Stufenanzahl	2×7
untere äußere Breite	0,5 m
Holmhöhe	87 mm
Begehbarkeit	beidseitig
Steigtechnik Tragfähigkeit	150 kg
Produktart	Stehleiter