



## Sprossen-Mehrzweckleiter 3-teilig mit 1 Traverse, als Anlegeleiter, Stehleiter mit Aufsteckteil, mögliche Sprossenzahl 3×8 – 3×12, Sprossenanzahl: 3X10



### Bestelldaten

Bestellnummer	966120 3X10
GTIN	4003866415403
Artikelklasse	96Z

### Beschreibung

#### Ausführung:

Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen. Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste Qualitätsbördelung.

Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte und zusätzlich 1 starre Verbindung.

Holmumfassende Konstruktion der Beschläge (austauschbar).

Oberleiter mit Steckhaken und Abhebesicherung. Optimale Standsicherheit durch breite Quertraverse. Treppengängig einsetzbar, Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar.

#### Norm:

**DIN EN 131.**

### Technische Beschreibung

Tritt Ausführung	Sprosse
Leiterlänge ausgefahren	6,9 m
Länge als 2-teilige Anlegeleiter und als Stehleiter mit Aufsteckteil	4,95 m

Stufenanzahl	3×10
Quertraversenbreite	1,1 m
Holmhöhe	85 mm
Gewicht	23,3 kg
Leiterteile-Länge	3 m
Norm	DIN EN 131-2
Material	Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
Max. Arbeitshöhe als 3-teilige Anlegeleiter ca.	7,7 m
Steigtechnik Tragfähigkeit	150 kg
Produktart	Mehrzweckleiter