



## Stufen-Stehleiter mögliche Stufenanzahl 3 – 10, einseitig begehbar, Stufenanzahl inklusive Plattform: 10



### Bestelldaten

Bestellnummer	966000 10
GTIN	4003866403400
Artikelklasse	96Z

### Beschreibung

#### Ausführung:

Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen. Große Sicherheitsplattform (380 × 260 mm) mit integrierter Scharnierverbindung, **Sicherheitsbrücke** und breiter **Ablageschale**. 85 mm tiefe Stufen mit Antirutsch-Riffelung und patentierter 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung. Optimale Stabilität durch beidseitige, starre Verbindung. Zwei integrierte Eimerhaken.

#### Norm:

**DIN EN 131.**

### Technische Beschreibung

Sprossen-/Stufentiefe	85 mm
Stufenanzahl inklusive Plattform	10
Arbeitshöhe ca.	4,2 m
Tritt Ausführung	Stufe

Material	Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
Norm	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Plattformhöhe	2,2 m
Ablageschale vorhanden	ja
Holmhöhe	87 mm
Gewicht	14 kg
untere äußere Breite	0,61 m
Leiterlänge	3,05 m
Begehbarkeit	einseitig
Steigtechnik Tragfähigkeit	150 kg
Produktart	Stehleiter