



## Stufen-Anlegeleiter mögliche Stufenanzahl 8 – 14, Stufenanzahl: 12



### Bestelldaten

Bestellnummer	966080 12
GTIN	4003866403820
Artikelklasse	96Z

### Beschreibung

#### Ausführung:

Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

85 mm tiefe Stufen mit Antirutsch-Riffelung und patentierter 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung. Besonders leicht und damit bequem zu tragen mit grifffreundlicher, glatter Holmaußenseite.

**Breite außen: 400 mm.**

#### Norm:

**DIN EN 131.**

### Technische Beschreibung

Tritt Ausführung	Stufe
Arbeitshöhe ca.	3,9 m
Norm	DIN EN 131-2
Material	Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
Holmhöhe	87 mm

Gewicht	8,5 kg
Breite	400 mm
Stufenanzahl	12
Leiterlänge	2,99 m
Sprossen-/Stufentiefe	85 mm
Steigtechnik Tragfähigkeit	150 kg
Produktart	Anlegeleiter