



Stufen-Stehleiter Aluminium, beidseitig begehbar, mögliche Stufenanzahl 2x3 – 2x10, Stufenanzahl: 2X8



Bestelldaten

Bestellnummer	966050 2X8
GTIN	4003866403585
Artikelklasse	96Z

Beschreibung

Ausführung:

Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen. Große Plattform mit integrierter Scharnierverbindung. 85 mm tiefe Stufen mit Antirutsch-Riffelung und patentierter 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung. Optimale Stabilität durch beidseitige, starre Verbindung.

Norm:

DIN EN 131.

Technische Beschreibung

Sprossen-/Stufentiefe	85 mm
Spreizsicherung	beidseitig, starre Verbindung
Material	Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
Arbeitshöhe ca.	3,35 m
Holmhöhe	87 mm

Stufenanzahl	2×8
Norm	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Gewicht	12 kg
Leiterlänge	1,9 m
untere äußere Breite	0,52 m
Tritt Ausführung	Stufe
Begehbarkeit	beidseitig
Steigtechnik Tragfähigkeit	150 kg
Produktart	Stehleiter