



Sprossen-Mehrzweckleiter 3-teilig mit 1 Traverse, als Anlegeleiter, Stehleiter mit Aufsteckteil, mögliche Sprossenzahl 3×8 – 3×12, Sprossenanzahl: 3X12



Bestelldaten

Bestellnummer	966120 3X12
GTIN	4003866415427
Artikelklasse	96Z

Beschreibung

Ausführung:

Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen. Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste Qualitätsbördelung.

Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte und zusätzlich 1 starre Verbindung.

Holmumfassende Konstruktion der Beschläge (austauschbar).

Oberleiter mit Steckhaken und Abhebesicherung. Optimale Standsicherheit durch breite Quertraverse. Oberleiter kann nicht abgehoben und einzeln verwendet werden.

Norm:

DIN EN 131.

Technische Beschreibung

Länge als 2-teilige Anlegeleiter und als Stehleiter mit Aufsteckteil	6,1 m
Norm	DIN EN 131-2
Leiterteile-Länge	3,55 m

Holmhöhe	98 mm
Gewicht	28,8 kg
Tritt Ausführung	Sprosse
Stufenanzahl	3×12
Leiterlänge ausgefahren	8,6 m
Quertraversenbreite	1,2 m
Material	Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
Max. Arbeitshöhe als 3-teilige Anlegeleiter ca.	9,35 m
Steigtechnik Tragfähigkeit	150 kg
Produktart	Mehrzweckleiter