

Garant**Allzweck-Anbauregal, Tiefe 500 mm, Höhe: 3000mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 990015 3000 |
| GTIN | 4045197518316 |
| Artikelklasse | 911 |

Beschreibung**Ausführung:**

Sehr stabile quadratische Stützen 40×40×2 mm, im Abstand von 40 : 40 mm mit Einhängeschlitzen zum Anpassen der Fachböden an das Lagergut. Stützen mit Kunststoff-Fußplatte. **Besonders tragfähige Böden** aus kräftigem Stahlblech mit nach innen abgekanteten Seitenflächen.

Feldlast: Bei 600 mm Fachbodenabstand maximale Feldlast 1375 – 5500 kg.

Verwendung:

Ideal für Industrie, Handwerk, Handel, Verwaltung, Archiv etc. Die Maße sind abgestimmt auf handelsübliche Metall- und Kunststoff-Lagerbehälter – beste Platznutzung. Kann als Einzel-, Reihen- oder Doppelregal aufgestellt werden. **Einfache, schnelle und exakte Montage ohne Verschraubungen**, die Fachböden werden nur eingehängt und durch dazugehörige Kegelstifte (Nr. 968420) arretiert.

Lackierung:

Regalstützen tiefschwarz RAL 9005, Fachböden grau **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

- **Lagerboxen für die Bestückung der Allzweck-Regale finden Sie in Gruppe 96.**
- **Zur Gewährleistung der Standsicherheit der Regale ist bei einem Verhältnis Höhe zu Tiefe größer 5:1 eine Maßnahme zur Kippsicherung erforderlich.**
- **Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.**

Technische Beschreibung

| | |
|---|----------------|
| Regal-Aufbau | Anbauregal |
| Kundenmontage | ja |
| maximale Feldlast bei 600 mm Fachbodenabstand | 1375 - 5500 kg |
| Aufbaumaß Anbauregal Breite | 1031 mm |
| Steckmontage | ja |
| Fachboden Breite lichtetes Maß | 950 mm |
| Fachboden Befestigungsart | Kegelstifte |
| Aufbaumaß Anbauregal Höhe | 3004 mm |
| Fachboden Breite | 1000 mm |
| Anzahl Regalständer | 2 |
| Regalhöhe | 3000 mm |
| Anzahl Fachboden | 7 |
| Fachboden Tiefe | 500 mm |
| Regaltiefe | 500 mm |
| Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 180 kg |
| Höhenverstellung im Raster | 40 mm |
| Produktnamensattribut | Tiefe 500 mm |
| Produktart | Fachbodenregal |

Zubehör

| | |
|---|-------------|
| Fachboden einzeln mit 4 Trägern und 4 Keilen Tiefe 500 mm | 990060 500 |
| Regalstütze mit Kunststoff-Fußplatte, Stück Höhe 3000 mm | 990050 3000 |
| Keile und Kegelstifte-Set für Allzweck-Regal | 968420 |