



## Stufen-Anlegeleiter mögliche Stufenanzahl 8 – 14, Stufenanzahl: 14



### Bestelldaten

Bestellnummer	966080 14
GTIN	4003866403844
Artikelklasse	96Z

### Beschreibung

#### Ausführung:

Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

85 mm tiefe Stufen mit Antirutsch-Riffelung und patentierter 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung. Besonders leicht und damit bequem zu tragen mit grifffreundlicher, glatter Holmaußenseite.

**Breite außen: 400 mm.**

#### Norm:

**DIN EN 131.**

#### Hinweis:

Nach DIN EN 131 mit Quertraverse.

### Technische Beschreibung

Material	Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
Tritt Ausführung	Stufe
Norm	DIN EN 131-2
Arbeitshöhe ca.	4,35 m

Breite	400 mm
Holmhöhe	87 mm
Leiterlänge	3,42 m
Gewicht	11,4 kg
Stufenanzahl	14
Sprossen-/Stufentiefe	85 mm
Anzahl Quertraversen	1
Steigtechnik Tragfähigkeit	150 kg
Produktart	Anlegeleiter